



### دهانات هانز معجون الترا

معجون خفيف الوزن يعتمد  
على صيغة مبتكرة

معجون الترا هو معجون اكريليك عالي الجودة ذو اساس ملى جاهز لاستخدام يستخدم للأعمال لداخلية والخارجية يتميز بدرجة بياض و سهولة التطبيق و الصنفرة له قدرة فائقة على ملئ المسام و تسوية الاسطح و تنعيمها قبل الدهان يمكن تطبيقه على الاسطح الخرسانية و الاسمنتية و الجبسية

#### الاستخدام الموصى به:

مثالي للاستخدام الخارجي والداخلي، معجون الترا مثالي لإصلاح الثقوب والشقوق الصغيرة حتى 2 سم عرضاً وعمقاً على الأسطح الخرسانية، الجبس، والطوب.

#### المزايا الرئيسية:

- التصق فائق بالركائز و الطبقات التالية
- سهولة التطبيق و الصنفرة
- يعطى لمسة ناعمة
- مقاومة عالية للانكماش
- ماوم للتشقق
- لا ينزلق عن استخدامه على الاسقف





## المواصفات الفنية:

Thick putty	اللزوجة
1±53	المحتوى الصلب
0.02±1.8	الكثافة النوعية
غير قابل للاشتعال	نقطة الوميض
2 متر /كجم	معدل الفرد
جاهز للاستخدام	التخفيف

## تعليمات الاستخدام

يجب ان يكون السطح نظيف تماما وخالى من الزيوت والشحوم والأتربة .  
يجب ان يكون السطح المراد دهانه متماسك وخالى من التبدير او التقشير.  
يفضل إعداد السطح أولا بدهان بطبقة من منتج سيلر .  
يتم تطبيق معجون ألترا باستخدام سكين المعجون بدون تخفيف.  
يراعى ترك زمن جفاف كافي بين الطبقات المتتالية (3-4) ساعات حسب درجة الحرارة  
في حالة عمل طبقة سميكة من المعجون تزيد عن 0 مم يجب تركها فترة  
زمنية كافية للجفاف (٢٤ ساعة).  
يتم عمل صنفرة خفيفة لسطح المعجون قبل دهان الطبقات التالية .  
يفضل دهان طبقة أخرى من سيلر W على سطح المعجون لتقليل معدل  
استهلاك الطبقات التالية .

## أدوات التطبيق

سكين المعجون

## زمن الحفاف :

- مبدئي 30-60 دقيقة
- وجه ثاني 3-4 ساعات
- نهائي 12 ساعة

اقرأ واتباع جميع التعليمات الأمنية الموجودة على العبوة  
وMSDS.  
التعامل بحذر قبل وأثناء الاستخدام.  
تجنب ملامسة العينين والجلد؛ لا تستنشق الأبخرة.  
استخدم في أماكن جيدة التهوية؛ قدم تهوية قسرية إذا  
لزم الأمر.  
احفظه بعيداً عن متناول الأطفال.  
تخلص من المنتج المتبقي والعبوات بشكل مسؤول وفقاً  
للوائح المحلية.